

frogblue Input

frogIn5-AC I5-AC.01



5-kanal indgang

Tilsluttet anvendelse

Multifunktionel 5-kanal indgang til forespørgsel fra knapper og kontakter (110-240 V~). Med komfort- og tidsfunktioner.

Montering i apparatdåse iht. DIN 49073.
(Dåsedybde min. 53 mm ved installation bagved kontaktindsats, ved mindre dybde er enkelt montering nødvendig.)

Sikkerhedsanvisninger

Installation og montering af elektriske apparater må kun udføres af elektrikere.


Ved tilsidesættelse af brugsanvisningen kan der opstå skader på apparatet, brand eller andre farer!

Fare på grund af elektrisk stød. Før arbejder på apparatet eller før udskiftning af lyskilder skal netspænding frikobles og automatsikringer slukkes.

Landets gældende bestemmelser skal overholdes.

Denne brugsanvisning er en bestanddel af produktet og skal forblive hos kunden.

Apparatkonstruktion



L/N: Tilslutning netledning

- a: Indgang 1
- b: Indgang 2
- c: Indgang 3
- d: Indgang 4
- e: Indgang 5

Funktion

Systeminformation

Dette apparat er et produkt fra frogblue-systemet. Detaljerede fagkundskaber ved hjælp af frogblue uddannelse forudsættes.

Apparatets funktion er softwareafhængig. Detaljerede informationer om softwareversioner og apparatets funktioner fremgår af frogblues websted.

Tekniske beskrivelser, yderligere detaljerede vejledninger samt anvisninger om korrekt bortskaffelse findes i manualen, som er stillet til disposition på frogblues websted.

Idriftsættelse og konfiguration udføres ved hjælp af frogblue appen.

Produktegenskaber:

- Indgange der kan parametriseres
- Forsyning via netledning, ingen yderligere kabelføring nødvendig mellem frogblue moduleerne

Information til elektrikere

Montering og elektrisk tilslutning




FARE!

Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende dele.

Elektrisk stød kan medføre dødsfald.

Før arbejder på apparatet skal det frikobles og spændingsførende dele i omgivelserne skal afdækkes!

Tilslutte og montere apparat




Afisoleringslængde




Ø 1 ... 1,5 mm²; stiv leder anbefales

Klemme ledere på



Skub leder fuldstændigt ind i klemme

Klemme ledere af



1. Tryk og hold oplåsning med kærvskruetrækker (Gr. 3)
2. Træk leder ud

Gentag proces for hver leder

Tekniske data

Netspænding AC 110-240 V~
Netfrekvens 50 / 60 Hz

Indgange 5; 110-240 V~

Bluetooth Bluetooth 4.2 Low Energy

Frekvensbånd 2400 MHz – 2483.5 MHz,
maks. 3,4 dBm

Omgivelsestemperatur -25 ... +65 °C
Opbevarings-/transporttemperatur -25 ... +70 °C

Mål (LxBxH) 48 x 53 x 21 mm
Tilslutningstype Fjederstikklemme
Ledertværsnit 1 ... 1,5 mm²

Med forbehold for tekniske forandringer.

Garanti

Garantien ydes gennem specialforretningen i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer frogblue AG, Luxemburger Str. 6, 67657 Kaiserslautern, at dette produkt svarer til de grundlæggende krav og andre relevante krav i direktiverne

2014/53/EU RED-direktivet
2011/65/EU RoHS-direktivet.

En kopi af overensstemmelseserklæringen kan fås på: www.frogblue.com